



Bosch Lip & spur drill 15X100 MM

Cod Articol	B4974.150.100
Marcă	-
UBB	500577123465
UNSPSC	23241639
EAN	3165140059183
PKG. of 1	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Lungime totală	160
Diametrul burghiului	15
Diametrul arborelui	10
Sistem de fixare	Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere	100
Potrivit pentru oțel inoxidabil	Nu
Cu burghiu central	Nu
Potrivit pentru plastic	Nu
Potrivit pentru oțel	Nu
Potrivit pentru beton	Nu
Potrivit pentru ceramică	Nu
Potrivit pentru fontă	Nu
Potrivit pentru lemn	Da
Potrivit pentru metale neferoase	Nu
Potrivit pentru piatră	Nu
Potrivit pentru sticlă	Nu
Burghiu cu două fețe	Nu
Axă de conectare cu capăt plat	Da

Standarde

Adecvat pentru reboring	Nu
Cu canal de răcire	Nu
Potrivit pentru gresie	Nu
Burghiu spiralat	Da
Cu blocare rapidă	Nu