



ST.ELVZ MKT INSLAGANKER E M10X44

Cod Articol FNL10100044

Marcă -

UBB

UNSPSC

EAN

PKG. of 1 Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Info

do = Diametrul nominal de găurire.t
= Adâncimea recomandată de găurire.L (hef) = Adâncimea efectivă de ancorare.l_{min}. = Adâncimea de înșurubare.l_{max}. = Adâncimea maximă de înșurubare.kN = Sarcina în kN folosind bolțuri 8.8 & A4-70.T_{inst} = Cuplul de strângere în Nm.Conul trebuie montat cu o unealtă tip EAW H (capăt îngust) în corpul ancorei (grupa de articol 63332).Aprobate doar pentru suspendări ușoare.Pentru mai multe date tehnice aprobările sunt disponibile la cerere.

Standarde

Specificatii tehnice

Desen tehnic

FABORY

