

Fabory Burghiu punct sudură Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 6,5X215MM



Cod Articol	U0020.065.215
Marcă	-
UBB	240201339142
UNSPSC	23241639
EAN	8715494656542
PKG. of 1	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Lungime totală	215
Diametrul burghiului	6.5
Sistem de fixare	Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere	150
Potrivit pentru oțel	Da
Material de tăiere	Alte
Unghiul vârfului	118
Forma tijei	Cilindric
Direcția de tăiere	Dreapta
Burghiu spiralat	Da

Standarde

Specificatii tehnice

Desen tehnic

