

Fabory Burghiu punct sudură Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 11,0X280MM



Cod Articol	U0020.110.280
Marcă	-
UBB	240201340116
UNSPSC	23241639
EAN	8715494656818
PKG. of 1	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Lungime totală	280
Diametrul burghiului	11
Sistem de fixare	Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere	195
Potrivit pentru oțel	Da
Material de tăiere	Alte
Unghiul vârfului	118
Forma tijei	Cilindric
Direcția de tăiere	Dreapta
Burghiu spiralat	Da

Standarde

Specificatii tehnice

Desen tehnic

