

Fabory Burghiu punct sudură Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 11,5X280MM



Cod Articol	U0020.115.280
Marcă	-
UBB	240201340298
UNSPSC	23241639
EAN	8715494656849
PKG. of 1	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Lungime totală	280
Diametrul burghiului	11.5
Sistem de fixare	Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere	195
Potrivit pentru oțel	Da
Material de tăiere	Alte
Unghiul vârfului	118
Forma tijei	Cilindric
Direcția de tăiere	Dreapta
Burghiu spiralat	Da

Standarde

Specificatii tehnice

Desen tehnic

