

Fabory Burghiu punct sudură DIN 1897 HSSG 10,0 MM



Cod Articol	U0025.100.001
Marcă	-
UBB	407201061097
UNSPSC	23241639
EAN	8715494657709
PKG. of 5	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Lungime totală	89
Diametrul burghiului	10
Sistem de fixare	Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere	43
Material de tăiere	Alte
Unghiul vârfului	118
Forma tijei	Cilindric
Direcția de tăiere	Dreapta
Burghiu spiralat	Da

Standarde

Specificatii tehnice

Desen tehnic

