



Șurub cu cap înecat și locaș hexagonal, filet american UNF ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Zincat #10-32X1 Inch

Cod Articol	U07567.019.0100
Marcă	-
UBB	500625367486
UNSPSC	31162400
EAN	8715492887511
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	NO.10
Lungime	1 Inch
Tip antrenare	Locaș hexagonal
Forma de cap	Cap înecat
Material	Alloy steel
Material tehnic	ASTM F835
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Unified National Fine

Info

Datorită geometriei nefavorabile a capului aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă. ATENȚIE: toleranța filetului conform standardului este 3A pentru mărimi de filet până la 1 inch, zincarea poate provoca probleme de potrivire.

Standarde

ASME B18.3

Specificatii tehnice

A	0.411
H	0.127
J	0.125
LT (min.)	0.88
Filete pe inch	32

Desen tehnic

