



Știfturi filetate locaș inbus și vârf plat, UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Simplu 5/8-11X1.1/2

Cod Articol	U07810.062.0150
Marcă	-
UBB	500624364690
UNSPSC	31161518
EAN	8717077371255
PKG. of 10	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	5/8 Inch
Lungime	1.1/2 Inch
Tip antrenare	Locaș hexagonal
Material	Alloy steel
Material tehnic	ASTM F912
Direcție filet	Dreapta
Vârful știftului	Flat
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Unified National Coarse

Info

All dimensions in above table are in inches. Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Standarde

ASME B18.3

Specificatii tehnice

C (max.)	0.371
J	0.3125
T (min.)	0.312

Desen tehnic

