


## Știfturi elastice ASMEB18.8.2 ASME B18.8.2 Oțel arc SAE 1070 Zincat 1/8X1.3/8



|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Cod Articol | U39101.012.0137      |
| Marcă       | -                    |
| UBB         | 500626298995         |
| UNSPSC      | 31162400             |
| EAN         | 8712423098305        |
| PKG. of 100 | Exclusiv împachetare |

### Parametri tehnici

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Lungime             | 1.3/8 Inch |
| A (nom.)            | 0.125      |
| Material            | Oțel arc   |
| Material tehnic     | SAE 1070   |
| Tratament suprafață | Zincat     |

Info      Atenție:  
electro galvanizarea  
acestor produse  
poate cauza  
fragilizarea la  
hidrogen.V = Sarcină  
transversală dublă  
minimă în lb.

### Standarde

|      |         |
|------|---------|
| ASME | B18.8.2 |
|------|---------|

### Specificatii tehnice

|          |       |
|----------|-------|
| A (max.) | 0.135 |
| B (max.) | 0.122 |
| C (ref.) | 0.044 |
| A (min.) | 0.131 |
| F        | 0.028 |
| V        | 1875  |

### Desen tehnic

