



Șuruburi inbus filet UNC seria 1960 ASME B18.3 Oțel inoxidabil ASTM F837 304 CW / CW1 #10-24X3/4 ft

Cod Articol	U51050.019.0075
Marcă	-
UBB	500621290237
UNSPSC	31161605
EAN	8717077389366
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	NO.10
Lungime	3/4 Inch
Clasă	CW / CW1
Tip antrenare	Locaș hexagonal
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	ASTM F837 304
Direcție filet	Dreapta
Filete	Unified National Coarse
Info	ft = complet filetate

Standarde

ASME	B18.3
------	-------

Specificatii tehnice

A	0.312
H	0.19
J	0.15625
LT (min.)	0.88
Filete pe inch	24

Desen tehnic

