

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Nelegovaná 8.8 M5X75

Číslo položky	01000.050.075
Značka	-
UBB	500644972381
UNSPSC	31161620
EAN	8717077046887
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M5
Dĺžka	75 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Normy

NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	75
P	0.8
s	8

Technický náčrt

