



Šesťhranná skrutka so zubovou prírubou DIN ≈6921 Oceľ Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 90 M5X8

Číslo položky	01055.050.008
Značka	-
UBB	500644989476
UNSPSC	31161620
EAN	8717077048591
PKG. of 500	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M5
Dĺžka	8 mm
Trieda	90
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit	Metrický závit
Info	Zinkové vložkovanie eliminuje riziko krehnutí vodíkom.

Normy

DIN	≈6921
-----	-------

Technické špecifikácie

d-D	M5
dc	11.2
k	4.3
L (mm)	8
P	0.8
s	8

Technický náčres

