



Skrutka so šesťhrannou hlavou MF DIN 960 Oceľ Nelegovaná 8.8 M10X1,25X100

Číslo položky 01060.100.100

Značka -

UBB 950351127622

UNSPSC 31161620

EAN 8715492019745

PKG. of 100 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M10
Dĺžka	100 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický jemný závit

Normy

NF	E25-152
DIN	960
NEN	1555
ISO	8765

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	100
P	1.25
s	17

Technický náčrt

