

Skrutka so šesťhrannou hlavou MF DIN 960 Oceľ Nelegovaná 8.8 M14X1,50X90



Číslo položky 01060.140.090

Značka -

UBB 950351129602

UNSPSC 31161620

EAN 8715492020086

PKG. of 50 Len kompletne
 balenie

Technické parametre

Priemer (d-D)	M14
Dĺžka (L) (mm)	90
P	1.50
Šírka kľúča	22
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	S vonkajším šesťhranom
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé)	Nelegovaná
Závit (dlhý)	Metrický jemný závit

Normy

ISO	8765
DIN	960
NF	E25-152

Technické špecifikácie

b (min.): 125mm<L≤200mm	40
b (min.): L>200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
k	8.8
s	22

Technický náčrt

