

## Skrutka so šesťhrannou hlavou MF DIN 960 Oceľ Nelegovaná 8.8 M14X1,50X110



Číslo položky	01060.140.110
Značka	-
UBB	952351324530
UNSPSC	31161620
EAN	8715492020109
PKG. of 50	Len kompletne balenie

### Technické parametre

Priemer (d-D)	M14
Dĺžka (L) (mm)	110
P	1.50
Šírka kľúča	22
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	S vonkajším šesťhranom
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé)	Nelegovaná
Závit (dlhý)	Metrický jemný závit

### Normy

ISO	8765
DIN	960
NF	E25-152

### Technické špecifikácie

b (min.): 125mm<L≤200mm	40
b (min.): L>200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
k	8.8
s	22

### Technický náčrt

