

Skrutka so šesťhrannou hlavou MF DIN 960 Oceľ Nelegovaná 8.8 M16X1,50X110



Číslo položky	01060.160.110
Značka	-
UBB	950351130675
UNSPSC	31161620
EAN	8715492020253
PKG. of 25	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer (d-D)	M16
Dĺžka (L) (mm)	110
P	1.50
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	S vonkajším šesťhranom
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé)	Nelegovaná
Závit (dlhý)	Metrický jemný závit

Normy

ISO	8765
DIN	960
NF	E25-152

Technické špecifikácie

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	44
b (min.): L > 200mm	57
b (min.): L ≤ 125mm	38
k	10
s	24

Technický náčrt

