



Šroub se šestihrannou hlavou, MEF DIN 960 Oceľ Nelegovaná 8.8 M12X1,25X100

Číslo položky	01061.120.100
Značka	-
UBB	950351132655
UNSPSC	31161620
EAN	8715492020741
PKG. of 50	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M12
Dĺžka	100 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický extra jemný závit

Normy

NEN	1555
NF	E25-152
DIN	960
ISO	8765

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	100
P	1.25
s	19

Technický náčrt

