



Skrutka so šesťhrannou hlavou MF DIN 960 Oceľ Pozinkované 8.8 M16X1,50X70

Číslo položky 01062.160.070

Značka -

UBB 500648075017

UNSPSC 31161620

EAN 8717077201439

PKG. of 25 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M16
Dĺžka	70 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický jemný závit

Normy

NEN	1555
DIN	960
ISO	8765
NF	E25-152

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	70
P	1.5
s	24

Technický náčrt

