



Skrutka so šesťhrannou hlavou MF DIN 960 Oceľ Pozinkované 8.8 M16X1,50X150

Číslo položky 01062.160.150

Značka -

UBB 500648076007

UNSPSC 31161620

EAN 8717077201538

PKG. of 25 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M16
Dĺžka	150 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický jemný závit

Normy

NEN	1555
NF	E25-152
DIN	960
ISO	8765

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	150
P	1.5
s	24

Technický náčrt

