



Skrutka so šesťhrannou hlavou MF DIN 960 Oceľ Pozinkované 8.8 M24X2,00X130

Číslo položky 01062.240.130

Značka -

UBB 500648076593

UNSPSC 31161620

EAN 8717077201583

PKG. of 10 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M24
Dĺžka	130 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický jemný závit

Normy

DIN	960
ISO	8765
NF	E25-152
NEN	1555

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	130
P	2
s	36

Technický náčrt

