



Skrutka so šesťhrannou hlavou MEF DIN 961 Oceľ Nelegovaná 8.8 M20X1,50X40

Číslo položky	01071.200.040
Značka	-
UBB	950351139502
UNSPSC	31161620
EAN	8715492022394
PKG. of 25	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer (d-D)	M20
Dĺžka (L) (mm)	40
P	1.50
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	S vonkajším šesťhranom
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé)	Nelegovaná
Závit (dlhý)	Metrický extra jemný závit

Normy

ISO	8676
NF	E25-151
DIN	961

Technické špecifikácie

k	12.5
s	30

Technický náčres

