



Nastavovacia skrutka s malou šesťhrannou hlavou s plným čapíkom DIN 561 Oceľ Pozinkované 22H M8X18

Číslo položky 01095.080.018

Značka -

UBB 500647917219

UNSPSC 31161620

EAN 8717077271289

PKG. of 100 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M8
Dĺžka	18 mm
Threaded pitch (P)	1.25
Trieda	22H
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

DIN	561
NF	E25-133

Technické špecifikácie

d-D	M8
dp (max.)	5.5
k	6
L (mm)	18
P	1.25
s	10
z2 (min.)	4

Technický náčrt

