



Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4014 Oceľ Pozinkované 8.8 M24X300

Číslo položky	01200.240.300
Značka	-
UBB	950351160789
UNSPSC	31161620
EAN	8715492027740
PKG. of 10	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M24
Dĺžka	300 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	300
P	3
s	36

Technický náčrt

