

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Pozinkované žltó pasivované 8.8 M10X60/S=17

Číslo položky	01220.100.060
Značka	-
UBB	950351168543
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033512
PKG. of 100	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M10
Dĺžka	60 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované žltó pasivované
Závit	Metrický závit

Normy

NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	60
P	1.5
s	17

Technický náčrt

