

Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4017 Oceľ Pozinkované žlté pasivované 8.8 M8X110

Číslo položky	01230.080.110
Značka	-
UBB	952351309119
UNSPSC	31161620
EAN	8715492036643
PKG. of 100	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M8
Dĺžka	110 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šesťhran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované žlté pasivované
Závit	Metrický závit

Normy

DIN	933
NEN	1568
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Technické špecifikácie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	110
P	1.25
s	13

Technický náčrt

