

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Pozinkované žltó pasivované 8.8 M10X20/S=17

Číslo položky	01230.100.020
Značka	-
UBB	950351177205
UNSPSC	31161620
EAN	8715492036698
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M10
Dĺžka	20 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šesťhran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované žltó pasivované
Závit	Metrický závit

Normy

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114

Technické špecifikácie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	20
P	1.5
s	17

Technický náčrt

