

Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4017 Oceľ Pozinkované žltó pasivované 8.8 M20X70

Číslo položky	01230.200.070
Značka	-
UBB	950351182312
UNSPSC	31161620
EAN	8715492037718
PKG. of 25	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M20
Dĺžka	70 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šesťhran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované žltó pasivované
Závit	Metrický závit

Normy

NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Technické špecifikácie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	70
P	2.5
s	30

Technický náčrt

