

## Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M24X70

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Numéro d'article | 01230.240.070                |
| Marque           | -                            |
| UBB              | 950351182809                 |
| UNSPSC           | 31161620                     |
| EAN              | 8715492037978                |
| PKG. de 25       | Boîte complete<br>uniquement |

### Paramètres techniques

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Priemer             | M24                            |
| Dĺžka               | 70 mm                          |
| Trieda              | 8.8                            |
| Vlastnosti nákrutky | Šestihran                      |
| Tvar hlavy          | Šest'hranné                    |
| Materiál            | Oceľ                           |
| Smer závit          | Pravý                          |
| Vlastnosti povrchu  | Pozinkované žlté<br>pasivované |
| Závit               | Metrický závit                 |

### Normes

|      |            |
|------|------------|
| NEN  | 1568       |
| NF   | E25-114    |
| DIN  | 933        |
| ASME | B18.2.3.1M |
| ISO  | 4017       |

### Spécifications techniques

|        |     |
|--------|-----|
| d-D    | M24 |
| k      | 15  |
| L (mm) | 70  |
| P      | 3   |
| s      | 36  |

### Dessin technique

