

Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4017 Oceľ Pozinkované žltó pasivované 8.8 M24X180

Číslo položky	01230.240.180
Značka	-
UBB	954351340102
UNSPSC	31161620
EAN	8715492038067
PKG. of 10	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M24
Dĺžka	180 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šesťhran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované žltó pasivované
Závit	Metrický závit

Normy

DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Technické špecifikácie

d-D	M24
k	15
L (mm)	180
P	3
s	36

Technický náčrt

