

Skrutka so šest'hrannou hlavou DIN 933 Oceľ Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8.8 M12X35

Číslo položky	01236.120.035
Značka	-
UBB	500571921278
UNSPSC	31161620
EAN	8715494276696
PKG. of 100	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M12
Dĺžka	35 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šest'hranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit	Metrický závit
Info	Zinkové vložkovanie eliminuje riziko krehnutí vodíkom.

Normy

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568
ISO	4017

Technické špecifikácie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	35
P	1.75
s	19

Technický náčrt

