



Skrutka so šesťhrannou hlavou MF DIN 960 Oceľ Pozinkované žltó pasivované 8.8 M14X1,50X90/S=22

Číslo položky 01240.140.090

Značka -

UBB 951351590447

UNSPSC 31161620

EAN 8715492039293

PKG. of 50 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M14
Dĺžka	90 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované žltó pasivované
Závit	Metrický jemný závit

Normy

NEN	1555
NF	E25-152
ISO	8765
DIN	960

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	90
P	1.5
s	22

Technický náčrt

