



Skrutka so šesťhrannou hlavou MF ISO 8765 Oceľ Pozinkované žlt pasivované 8.8 M16X1,50X150

Číslo položky 01240.160.150

Značka -

UBB 952351013000

UNSPSC 31161620

EAN 8715492039453

PKG. of 25 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M16
Dĺžka	150 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované žlt pasivované
Závit	Metrický jemný závit

Normy

NEN	1555
DIN	960
ISO	8765
NF	E25-152

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	150
P	1.5
s	24

Technický náčrt

