



Skrutka so šesťhrannou hlavou MEF ISO 8676 Oceľ Pozinkované 8.8 M18X1,50X80

Číslo položky 01242.180.080

Značka -

UBB 500651180647

UNSPSC 31161620

EAN 8717077331631

PKG. of 25 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer (d-D)	M18
Dĺžka (L) (mm)	80
P	1.50
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	S vonkajším šesťhranom
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé)	Pozinkované
Závit (dlhý)	Metrický extra jemný závit

Normy

NF	E25-151
ISO	8676
DIN	961

Technické špecifikácie

k	11.5
s	27

Technický náčrt

