

Šesťhranná matica DIN 934 Oceľ Pozinkované žlt pasivované |8| M5

Číslo položky	01320.050.001
Značka	-
UBB	950355017746
UNSPSC	31161727
EAN	8715492042842
PKG. of 250	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M5
Trieda	8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované žlt pasivované
Závit	Metrický závit

Normy

NEN	1560
DIN	934
NF	E25-401

Technické špecifikácie

d-D	M5
m	4
P	0.8
s	8

Technický náčrt

