

Šesťhranná matica DIN 934 Oceľ Pozinkovanie s hrubou cr(iii) pasiváciou |8| M4

Číslo položky	01325.040.001
Značka	-
UBB	500505355536
UNSPSC	31161727
EAN	8715494207881
PKG. of 250	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M4
Trieda	8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkovanie s hrubou Cr(III+) pasiváciou
Závit	Metrický závit

Normy

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Technické špecifikácie

d-D	M4
m	3.2
P	0.7
s	7

Technický náčrt

