

Šesťhranná matica MF DIN 934 Oceľ Pozinkované čierno pasivované |8| M12X1,50

Číslo položky	01346.120.150
Značka	-
UBB	500648107943
UNSPSC	31161727
EAN	8717077204720
PKG. of 100	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M12
Trieda	8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované čierno pasivované
Závit	Metrický jemný závit

Normy

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

Technické špecifikácie

d-D	M12
m	10
P	1.5
s	19

Technický náčrt

