

## Šesťhranná matica MF DIN 934 Oceľ Pozinkované čierno pasivované |8| M18X2,00

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Číslo položky | 01346.180.200         |
| Značka        | -                     |
| UBB           | 500648108362          |
| UNSPSC        | 31161727              |
| EAN           | 8717077204768         |
| PKG. of 100   | Len kompletne balenie |

### Technické parametre

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Priemer             | M18                           |
| Trieda              | 8                             |
| Vlastnosti nákrutky | Šestihran                     |
| Materiál            | Oceľ                          |
| Smer závit          | Pravý                         |
| Vlastnosti povrchu  | Pozinkované čierno pasivované |
| Závit               | Metrický jemný závit          |

### Normy

|     |         |
|-----|---------|
| NEN | 1560    |
| DIN | 934     |
| NF  | E25-401 |

### Technické špecifikácie

|     |     |
|-----|-----|
| d-D | M18 |
| m   | 15  |
| P   | 2   |
| s   | 27  |

### Technický náčrt

