



## Skrutka so šesťhrannou hlavou iso-metrický závit DIN 931 Oceľ Zinkované ponorením 8.8 M27X130

Číslo položky	01400.270.130
Značka	-
UBB	950351197757
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409621
PKG. of 10	Len kompletne balenie

### Technické parametre

Priemer (d-D)	M27
Dĺžka (L) (mm)	130
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	S vonkajším šesťhranom
Ďalšie informácie	ISO metrický
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé)	Zinkované ponorením
Závit (dlhý)	Metrický závit

### Normy

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014

Info	ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating. After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.
------	--

## Technické špecifikácie

**FARORV**

b (min.): 66  
125mm < L ≤ 200mm

b (min.): L > 200mm 79

b (min.): L ≤ 125mm 60

k 17

P 3

s 41

## Technický náčrt

