



Skrutka so šesťhrannou hlavou iso-metrický závit DIN 931 Oceľ Zinkované ponorením 8.8 M33X100

Číslo položky	01400.330.100
Značka	-
UBB	954351241284
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409805
PKG. of 5	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer (d-D)	M33
Dĺžka (L) (mm)	100
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	S vonkajším šesťhranom
Ďalšie informácie	ISO metrický
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé)	Zinkované ponorením
Závit (dlhý)	Metrický závit

Normy

NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Info	ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating. After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.
------	--

Technické špecifikácie

FARORV

b (min.): 78
125mm < L ≤ 200mm

b (min.): L > 200mm 91

b (min.): L ≤ 125mm 72

k 21

P 3.50

s 50

Technický náčrt

