



Structural assembly set, fully threaded ISO metric thread EN 15048 Ocel' Zinkované ponorením 8.8/8 M10X35

Číslo položky	01415.100.035
Značka	-
UBB	500574464813
UNSPSC	31161620
EAN	8715494284363
PKG. of 100	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M10
Dĺžka	35 mm
Trieda	8.8/8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Zinkované ponorením
Závit	Metrický závit

Normy

ISO	4017/4032
EN	15048

Info

Pouze celá
balení. Konštrukce
prováděné v
Evropě musí být v
souladu s nařízením
o stavebních
produktech (CPR)
305/2011 aby bylo
docíleno ochrany
a bezpečnosti
osob i staveb. Ve
většině případů to
znamená použití
výrobků podle
harmonizované

evropské normy (hEN-noremy). Pro nepředepnuté šroubové spoje, to znamená použití spojovacího materiálu dle normy EN 15048-1.V porovnání s běžnými šrouby ISO 4014/4017 (dříve DIN 931/933) a maticemi ISO 4032 (DIN 934), šrouby a matice podle EN 15048 mají doplňující označení 'SB' (konstrukční šrouby) a obal obsahuje CE-logo.Výrobci musí být CE certifikováni pro výrobu spojovacího materiálu dle normy EN 15048.Šrouby a matice jsou baleny společně v jedné uzavřené krabici.Prohlášení o výkonu (DoP) je k dispozici.ISO metrický

Technické špecifikácie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	35
m (max.)	8.4
P	1.5
s	16

Technický náčrt

