



Structural assembly set, fully threaded ISO metric thread EN 15048 Ocel' Zinkované ponorením 8.8/8 M20X35

Číslo položky	01415.200.035
Značka	-
UBB	500574469457
UNSPSC	31161620
EAN	8715494289795
PKG. of 25	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M20
Dĺžka	35 mm
Trieda	8.8/8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Zinkované ponorením
Závit	Metrický závit

Info

Pouze celá
balení.Konstrukce
prováděné v
Evropě musí být v
souladu s nařízením
o stavebních
produktech (CPR)
305/2011 aby bylo
docíleno ochrany
a bezpečnosti
osob i staveb.Ve
většině případů to
znamená použití
výrobků podle
harmonizované

Normy

EN	15048
ISO	4017/4032

evropské normy (hEN-noremy). Pro nepředepnuté šroubové spoje, to znamená použití spojovacího materiálu dle normy EN 15048-1.V porovnání s běžnými šrouby ISO 4014/4017 (dříve DIN 931/933) a maticemi ISO 4032 (DIN 934), šrouby a matice podle EN 15048 mají doplňující označení 'SB' (konstrukční šrouby) a obal obsahuje CE-logo. Výrobci musí být CE certifikováni pro výrobu spojovacího materiálu dle normy EN 15048. Šrouby a matice jsou baleny společně v jedné uzavřené krabici. Prohlášení o výkonu (DoP) je k dispozici. ISO metrický

Technické špecifikácie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	35
m (max.)	18
P	2.5
s	30

Technický náčrt

