

Šesťhranná matica DIN 934 Oceľ Zinkované ponorením | 8| M6

Číslo položky	01500.060.001
Značka	-
UBB	950355022779
UNSPSC	31161727
EAN	8715492413055
PKG. of 100	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M6
Trieda	8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Zinkované ponorením
Závit	Metrický závit

Info

ISO metrické žiarovo pozinkované matice sú vyrábané s tolerančnou triedou závit 6H a spájajú sa s vonkajšími závitovými časťami (skrutky, závitové tyče), ktoré sú ISO metrické žiarovo pozinkované s triedou tolerancie závit 6a a pred povrchovou úpravou. Závit matice je vyrezaný po pozinkovaní a závit teda nemá povrchovú úpravu. Odolnosť voči korózii týmto nie

Normy

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

FABORY

je ovplyvnená ani
znevýhodnená,
keďže závit bude
chránený zinkovou
vrstvou susedných
častí. ISO metrický

Technické špecifikácie

d-D	M6
m	5
P	1
s	10

Technický náčrt

