



## PEINER Vysokopevnostná konštrukčná skrutka EN 14399-4 Oceľ Nelegovaná 10.9 M12X45

Číslo položky 04005.120.045

Značka -

UBB 500504244103

UNSPSC 31161614

EAN 8715494440875

PKG. of 100 Len kompletne  
balenie

### Technické parametre

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Priemer             | M12            |
| Dĺžka               | 45 mm          |
| Trieda              | 10.9           |
| Vlastnosti nákrutky | Šestihran      |
| Tvar hlavy          | Šest'hranné    |
| Materiál            | Oceľ           |
| Smer závit          | Pravý          |
| Vlastnosti povrchu  | Nelegovaná     |
| Závit               | Metrický závit |

#### Info

Warning:  
electroplating of  
these products may  
cause hydrogen  
embrittlement. PEINER  
HV-šrouby v  
rozměrech M12  
až M36 jsou  
specifikovány  
normou EN 14399-4.  
Šrouby v rozměrech  
M39 až M64 jsou  
definovány v DAST  
021. PEINER HV-  
šrouby s příslušnými  
HV-maticemi a HV-  
podložkami můžou  
být použity jen jako

### Normy

EN 14399-4

## Technické špecifikácie

|        |      |
|--------|------|
| b      | 23   |
| d-D    | M12  |
| k      | 8    |
| L (mm) | 45   |
| P      | 1.75 |
| s      | 22   |

## Technický náčrt

