

## Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 M6X55

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Číslo položky | 04105.060.055         |
| Značka        | -                     |
| UBB           | 500645020115          |
| UNSPSC        | 31161620              |
| EAN           | 8717077051652         |
| PKG. of 200   | Len kompletne balenie |

### Technické parametre

|                     |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Priemer             | M6                                                     |
| Dĺžka               | 55 mm                                                  |
| Trieda              | 10.9                                                   |
| Vlastnosti nákrutky | Šestihran                                              |
| Tvar hlavy          | Šesťhranné                                             |
| Materiál            | Oceľ                                                   |
| Smer závit          | Pravý                                                  |
| Vlastnosti povrchu  | Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc              |
| Závit               | Metrický závit                                         |
| Info                | Zinkové vložkovanie eliminuje riziko krehnutí vodíkom. |

### Normy

|      |            |
|------|------------|
| ASME | B18.2.3.1M |
| NF   | E25-112    |
| NEN  | 1555       |
| ISO  | 4014       |
| DIN  | 931        |

### Technické špecifikácie

|                           |    |
|---------------------------|----|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 24 |
| b (min.): L≤125mm         | 18 |
| d-D                       | M6 |
| k                         | 4  |
| L (mm)                    | 55 |
| P                         | 1  |

### Technický náčrt



