

Skrutka so šest'hrannou hlavou DIN 931 Oceľ Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 M6X70

Číslo položky	04105.060.070
Značka	-
UBB	500575130256
UNSPSC	31161620
EAN	8715494313971
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M6
Dĺžka	60 mm
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šest'hranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit	Metrický závit
Info	Zinkové vložkovanie eliminuje riziko krehnutí vodíkom.

Normy

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	60
P	1

Technický náčrt



