

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Nelegovaná 12.9 M14X100

Číslo položky	04108.140.100
Značka	-
UBB	955351410308
UNSPSC	31161620
EAN	8715493849839
PKG. of 50	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M14
Dĺžka	100 mm
Trieda	12.9
Vlastnosti nákrutky	Šesťhran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Info
Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Normy

NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	100
P	2

Technický náčrt



