

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Nelegovaná 12.9 M30X120



Číslo položky	04108.300.120
Značka	-
UBB	955351412874
UNSPSC	31161620
EAN	8715493850088
PKG. of 10	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer (d-D)	M30
Dĺžka (L) (mm)	120
Trieda	12.9
Vlastnosti nákrutky	S vonkajším šesťhranom
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé)	Nelegovaná
Závit (dlhý)	Metrický závit
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Normy

DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technické špecifikácie

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	72
b (min.): L > 200mm	85
b (min.): L ≤ 125mm	66
k	18.7
P	3.50
s	46

Technický náčrt

