



## Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Nelegovaná 10.9 M22X70

Číslo položky	04110.220.070
Značka	-
UBB	954351388622
UNSPSC	31161620
EAN	8715492118240
PKG. of 25	Len kompletne balenie

### Technické parametre

Priemer (d-D)	M22
Dĺžka (L) (mm)	70
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	S vonkajším šesťhranom
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé)	Nelegovaná
Závit (dlhý)	Metrický závit
Šírka kľúča	32
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

### Normy

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933

### Technické špecifikácie

k	14
P	2.50
s	32

### Technický náčrt

