

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Pozinkované 10.9 M27X120

Číslo položky	04112.270.120
Značka	-
UBB	500648160801
UNSPSC	31161620
EAN	8717077211957
PKG. of 10	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M27
Dĺžka	120 mm
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Normy

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933

Technické špecifikácie

d-D	M27
k	17
L (mm)	120
P	3
s	41

Technický náčrt

