

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 M6X45

Číslo položky	04116.060.045
Značka	-
UBB	500645025247
UNSPSC	31161620
EAN	8717077052161
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M6
Dĺžka	45 mm
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit	Metrický závit
Info	Zinkové vložkovanie eliminuje riziko krehnutí vodíkom.

Normy

NEN	1568
ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Technické špecifikácie

d-D	M6
k	4
L (mm)	45
P	1
s	10

Technický náčrt

